



Das RS 100 Profi bietet Ihnen eine flexible Lösung für Ihre Montagebedürfnisse, da sowohl eine Tragschiene- montage als auch eine Wandmontage möglich ist. Diese Vielseitigkeit erleichtert die Integration in verschiedene Umgebungen und Anwendungen. Das Gehäuse ist für den Eurokarten leiterplatten Standard nutzbar.

Das Profil ist individuell zuschneidbar, sodass Sie es genau an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können. Für besonders schwere Bauteile können zusätzliche Rastfüße verwendet werden, die für eine verbesserte Stabilität sorgen und somit die Sicherheit Ihrer Installation erhöhen.

Ein weiteres praktisches Feature ist die Möglichkeit, ein Abdeckprofil für den Schutz großer Bauteile, zu nutzen.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Rastfuß, RS 80, RS 90, RS 100 orange, Rastfuß für RS 80/90/100, Breite: 17.5 mm
Best.-Nr.	<a href="#">1324460000</a>
Art	RF 180 OR 2000
GTIN (EAN)	4008190159870
VPE	20 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	26.6 mm	Tiefe (inch)	1.0472 inch
Höhe	79.2 mm	Höhe (inch)	3.1181 inch
Breite	17.5 mm	Breite (inch)	0.689 inch
Nettogewicht	5.95 g		

### Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-50...100 °C
--------------------------	--------------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Isolierstoff	PA 66
Oberfläche	unbehandelt	Werkstoff	PA 66

### Allgemeine Daten

Farbe	orange	Schutzart	IP20, IP00
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 2000	Vergießbarkeit	Nein

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-05
ECLASS 15.0	27-19-06-05		