



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







MetalliCards sind in Aluminium- oder Edelstahlausführung erhältlich, um unterschiedlichsten Markierungsanforderungen gerecht zu werden. Die Schilder aus chromal beschichtetem Aluminium sind die preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Applikationen und überzeugen besonders im Mehrfarbdruck durch ausgeprägte Kontraste.In der technologisch anspruchsvollen Chemie- und Prozessindustrie sind Sie mit der Edelstahl-MetalliCard dank hervorragender Resistenz auf der sicheren Seite. Die Formate decken den Bedarf im gesamten Spektrum der Anlagenkennzeichnung ab. Von kleineren Betriebsmitteln bis hin zu Typenschildern stellen sie einen hochwertigen Markierungsverlauf sicher. Dabei zeichnet sich die MetalliCard durch beste Montageeigenschaften aus. Verklebt, vernietet, per Halter oder Schildschienen sowie in Kombination mit Edelstahlkabelbindern ist die MetalliCard universell einsetzbar.

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	MetalliCard, Gerätemarkierer, 30 x , silber		
BestNr.	<u>1327750000</u>		
Art	CC-M DIA 30 AL		
GTIN (EAN)	4050118132625		
VPE	200 ST		

1





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

ROHS	Konform				
Abmessungen und Gewichte					
Tiefe	0.5 mm	Tiefe (inch)	0.0197 inch		
Höhe	30 mm	Höhe (inch)	1.1811 inch		
Durchmesser	30 mm	Nettogewicht	0.84 g		
Temperaturen					
Einsatztemperaturbereich	-55130 °C				
Umweltanforderungen			'		
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme				
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%				
Allgemeine Angaben					
A . C''1					
Ausführung	steckbar				
Einsatztemperaturbereich, max.	130 °C				
Einsatztemperaturbereich, min.	-55 °C				
Farbe	silber				
Werkstoff	Chromal beschichtetes Aluminium (AL), Eloxiertes Aluminium				
Aufgedruckte Zeichen	ohne	NA - 4 - U.C			
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform MetalliCard				
Schriftfeldgröße	28.2 x 28.2 mm				
empfohlene Industrien	Energie, Prozess				
kompatibler Drucker	1 MotalliCard - David	oo markara			
Anzahl Markierer pro Verbund	1 MetalliCard = Device markers -55130 °C				
Einsatztemperaturbereich	-55130 C				
Gerätemarkierer					
Durchmesser	30 mm	Bohrlochdurchmesser	4.20 mm		
Klassifikationen					
ETIMAGO	F0004633	57104.7.0	F000105		
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288		
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288		
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29		
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29		
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04		
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04		
ECLASS 15.0	27-28-11-04				

Katalogstand / Zeichnungen





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

# Zeichnungen

### Anwendungsbeispiel



### Zeichnung







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

### Ergänzende Produkte



#### Allgemeine Bestelldaten

Art	INLAY CC-M DIA 30	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1341100000</u>	
GTIN (EAN)	4050118145199	
VPE	1 ST	
Art	INLAY CC-M UNIVERSAL	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1341120000</u>	
GTIN (EAN)	4050118145458	
VPE	1 ST	
Art	DKB CC DIA 30	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1341180000</u>	MetalliCard, Klebestreifen, 30 x , transparent
GTIN (EAN)	4050118145618	
VPE	200 ST	
Art	PRIMER CC-M	Ausfuehrung
BestNr.	2068020000	
GTIN (EAN)	4050118416534	
VPE	100 ST	