

**PAC-S1200-SD25-V0-0M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten:

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm<sup>2</sup> oder 0,25 mm<sup>2</sup> Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |   |
|------------|---|
| Ausführung | Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1329270005</a>  |
| Art        | PAC-S1200-SD25-V0-0M5   |
| GTIN (EAN) | 4099986578449   |
| VPE        | 1 ST  |

### Technische Daten

#### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

#### Abmessungen und Gewichte

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 162 g |
|--------------|-------|

#### Temperaturen

|                    |  |
|--------------------|--|
| Betriebstemperatur |  |
|--------------------|--|

#### Umweltanforderungen

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus                      | Konform mit Ausnahme                 |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/<br>bekannt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP   | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

#### Allgemeine Daten

|                         |                      |                       |  |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Kabellänge              | 0.5 m                | Geeignet für          | analoge Signale                                |
| Werkstoff               | PVC                  | Kabel                 | Kabel LiYCY                                    |
| Anschluss Schnittstelle | SUB-D FEMALE 25P     | Anzahl der Pole, min. | 25 Pole  |
| Außendurchmesser        | 10,15 ± 1 mm         | Anschluss SPS         | 4 x SIEMENS S71200<br>6ES7292-1AG30-0XA0<br>7P |
| Leiterquerschnitt       | 0.25 mm <sup>2</sup> |                       |  |

#### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |