CS 30-20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Cutting tool for one-hand operation
BestNr.	<u>1338800000</u>
Art	CS 30-20
GTIN (EAN)	4050118143331
VPE	1 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2026-02-28T00:00:00+01:00
Produktalternative	STRIPAX



CS 30-20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Δhn	nessuna	en und	Gow	/ichte
ADII	iessuiiu	en una	uen	/ICIILE

tismoodangen una Corri	0.1.10					
Breite	176 mm	Breite (inch)	6.9291 inch			
Nettogewicht	150 g					
Umweltanforderungen						
RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen					
REACH SVHC	Lead 7439-92-1					
SCIP	f989c85e-a0a7-4555	f989c85e-a0a7-4555-8c82-e72072ef153d				
Technische Daten			,			
Ausführung	mechanisch Einhand					
Austuriung	mechanisch Linnahu					
Zangen						
Schutzisoliert 1000 V	Nein					
Klassifikationen						
ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109			
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109			
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 9.0	21-04-37-06			
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-37-06			
ECLASS 11.0	21-04-37-06	ECLASS 12.0	21-04-37-06			
ECLASS 13.0	21-04-37-06	ECLASS 14.0	21-04-37-06			
ECLASS 15.0	21-04-37-06					