

## CS 30-20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

### Allgemeine Bestelldaten

|                    |  |
|--------------------|--|
| Ausführung         | Cutting tool for one-hand operation                |
| Best.-Nr.          | <a href="#">1338800000</a>                         |
| Art                | CS 30-20   |
| GTIN (EAN)         | 4050118143331                                      |
| VPE                | 1 ST   |
| Lieferstatus       | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
| Lieferbar bis      | 2026-02-28T00:00:00+01:00                          |
| Produktalternative | <a href="#">STRIPAX</a>                            |

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |        |               |             |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Breite       | 176 mm | Breite (inch) | 6.9291 inch |
| Nettogewicht | 150 g  |               |             |

**Umweltanforderungen**

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Nicht betroffen                      |
| REACH SVHC              | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                    | f989c85e-a0a7-4555-8c82-e72072ef153d |

**Technische Daten**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Ausführung | mechanisch Einhand |
|------------|--------------------|

**Zangen**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Schutzisoliert 1000 V | Nein |
|-----------------------|------|

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002109    | ETIM 9.0    | EC002109    |
| ETIM 10.0   | EC002109    | ECLASS 14.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-37-06 |             |             |