

**THM ESO 7 PA WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Klemmenmarkierer, Einlegemarkierer, 30 x 6.3 mm, weiß
Best.-Nr.	<a href="#">1339570000</a>
Art	THM ESO 7 PA WS
GTIN (EAN)	4050118144208
VPE	1 ST

**THM ESO 7 PA WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Technische Daten**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Höhe	30 mm	Höhe (inch)	1.1811 inch
Breite	6.3 mm	Breite (inch)	0.248 inch
Nettogewicht	287.76 g		

**Temperaturen**

Einsatztemperaturbereich	-40...70 °C
--------------------------	-------------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Allgemeine Angaben**

Orientierung des Aufdrucks	horizontal und vertikal						
Breite	6.3 mm						
Einsatztemperaturbereich, max.	70 °C						
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C						
Farbe	weiß						
Halogene	Nein						
Werkstoff	Papier						
Aufgedruckte Zeichen	ohne						
Anzahl Markierer pro VPE	2500						
Anzahl Markierer pro VPE	<table><tr><td>Lieferform</td><td>Etikettenrolle</td></tr><tr><td>Anzahl Verbund pro VPE</td><td>1</td></tr><tr><td>Anzahl Markierer pro Verbund</td><td>2500</td></tr></table>	Lieferform	Etikettenrolle	Anzahl Verbund pro VPE	1	Anzahl Markierer pro Verbund	2500
Lieferform	Etikettenrolle						
Anzahl Verbund pro VPE	1						
Anzahl Markierer pro Verbund	2500						
Schriftfeldgröße	30 x 6.3 mm						
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Label reel = 2500 Insert markers						
Einsatztemperaturbereich	-40...70 °C						
Anzahl je Rolle	2500						

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

## THM ESO 7 PA WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



**THM ESO 7 PA WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****WKM für Einlegeschilder**

Die halogenfreie, transparente Tasche des WKM bietet exzellenten Schutz vor Umgebungseinflüssen. Dank fester Arretierung per Kabelbinder ist er für nahezu alle Leiterquerschnitte geeignet.

Die zuvor beschrifteten Schilder werden einfach in die WKM-Halterung eingelegt und per Clipverschluss gesichert. Mit dem WKM-Kabelmarkierer entscheiden Sie sich für die richtige Lösung, wenn es um größtmögliche Effizienz am Markierungsort geht. Ihre Vorteile mit dem Kabelmarkierer WKM

- Individuelles Beschriften von Papier und Polyesteretiketten kann mit handelsüblichen Office-Druckern erfolgen
- Die robuste Ausführung im Zusammenspiel mit MultiCard Schildern ELS garantiert größtmöglichen Schutz vor Umgebungseinflüssen

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	WKM 8/30	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1631910000</a>	WKM, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, Leiter- und
GTIN (EAN)	4008190206666	Kabelmarkierer, transparent
VPE	50 ST	

**Farbbänder**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	RIBBON MM 110/360 SW	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
VPE	1 ST	