


SH 4C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sammelschienträger, silber, 85 °C, Breite: 15 mm, None, Stahl, verzinkt, Direktmontage
Best.-Nr.	1340870000
Art	SH 4C
GTIN (EAN)	4050118208863
VPE	10 ST

SH 4C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	25 mm	Tiefe (inch)	0.9842 inch
Höhe	25 mm	Höhe (inch)	0.9842 inch
Breite	15 mm	Breite (inch)	0.5906 inch
Nettogewicht	24.39 g		

Temperaturen

Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C	Betriebstemperatur	-40 °C...85 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	85 °C		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeines

Polzahl	1	Einbauhinweis	Direktmontage
---------	---	---------------	---------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl, verzinkt	Farbe	silber
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	None		

weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage	Montageart	Direktmontage
---------------	---------------	------------	---------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		