

DKB CC DIA 30**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	MetalliCard, Klebestreifen, 30 x , transparent
Best.-Nr.	1341180000
Art	DKB CC DIA 30
GTIN (EAN)	4050118145618
VPE	200 ST

DKB CC DIA 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Technische Daten

www.weidmueller.com

Zulassungen

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.01 mm	Tiefe (inch)	0.0004 inch
Höhe	30 mm	Höhe (inch)	1.1811 inch
Durchmesser	30 mm	Nettogewicht	0.28 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...160 °C
--------------------------	--------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Kleber	modifiziertes Acrylat	
Ausführung	selbstklebend	
Einsatztemperaturbereich, max.	160 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	
Farbe	transparent	
Werkstoff	Polyesterfilm	
Aufgedruckte Zeichen	ohne	
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	MetalliCard
empfohlene Industrien	Energie, Prozess	
Kompatibler Drucker		
Anzahl Markierer pro Verbund	1 MetalliCard = Adhesive strip	
Einsatztemperaturbereich	-40...160 °C	

Gerätemarkierer

Durchmesser	30 mm
-------------	-------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

DKB CC DIA 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel

