

**SAI-WDF-4P-M8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	1392400000
Art	<a href="#">SAI-WDF-4P-M8</a>
GTIN (EAN)	4050118192773
VPE	1 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 23 g

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

### Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Polzahl	4	Codierung	M8 = keine
Kontaktoberfläche	vergoldet	Gehäusebasismaterial	CuZn
Kontaktmaterial	CuZn	Nennspannung	30 V
Nennstrom	4 A	Schutzart	IP67
Temperaturbereich Gehäuse	-40 ... +85 °C		

### Technische Daten Allgemein

Polzahl	4	Codierung	M8 = keine
Anschlussgewinde	M8 Buchse, M8 Stift	Kontaktoberfläche	vergoldet
Gehäusebasismaterial	CuZn	Kontaktmaterial	CuZn
Nennspannung	30 V	Nennstrom	4 A
Schutzart	IP67	Temperaturbereich Gehäuse	-40 ... +85 °C

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

