

IE-CSPD5US0075VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Systemkabel, PushPull Power, PushPull Power, PUR, 7.5 m
Best.-Nr.	1403680075
Art	IE-CSPD5US0075VAPVAP-X
GTIN (EAN)	4050118316544
VPE	1 ST

IE-CSPD5US0075VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Länge	7.5 m	Länge (inch)	295.2756 inch
Nettogewicht	929.28 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-50 °C...80 °C	Betriebstemperatur	-40 °C...80 °C
Verlegetemperatur	-40 °C...80 °C		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	in accordance with PROFINET specification
---------------------	--

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	24 V	Strombelastbarkeit bei 50 °C	16 A
--------------	------	------------------------------	------

Normen

Steckverbinder Norm	in accordance with PROFINET specification
---------------------	--

Stecker

Stecker rechts	PushPull Power, IP67, Buchsenkontakt, gerade, Stecker, Zinkdruckguss, ungeschirmt	Stecker links	PushPull Power, IP67, Buchsenkontakt, gerade, Stecker, Zinkdruckguss, ungeschirmt
----------------	--	---------------	--

Kabelaufbau

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 16	Mantelfarbe	grau (ähnlich RAL 7001)
Querschnitt	5*1.5 mm²	Schirmung	ungeschirmt
Anzahl der Adern	5	Isolation	TPE
Manteldurchmesser, max.	9 mm	Werkstoff Mantel	PUR
Leitermaterial	blanker Kupferleiter		

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Halogene	Nein	Biegeradius, min., einmalig	5 x Kabeldurchmesser
Flammwidrigkeit	in accordance with IEC 60332-1-2		

Stecker links

Stecker links	PushPull Power, IP67, Buchsenkontakt, gerade,
---------------	--

IE-CSPD5US0075VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Stecker, Zinkdruckguss,
 ungeschirmt

Stecker rechts

Stecker rechts PushPull Power, IP67,
 Buchsenkontakt, gerade,
 Stecker, Zinkdruckguss,
 ungeschirmt

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC003248	ETIM 9.0	EC003248
ETIM 10.0	EC003248	ECLASS 14.0	27-06-01-05
ECLASS 15.0	27-06-01-05		