Datenblatt

SAI-Y-7/8 5P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Y-Steckerverbinder, 7/8", Power-Verteiler
Best.-Nr.	1413940000
Art	SAI-Y-7/8 5P
GTIN (EAN)	4050118214772
VPE	1 ST

SAI-Y-7/8 5P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen	
ROHS	Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	75 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

Anschlussdaten

Sammelabgang - Steckverbinder	7/8" - Stift	Einzelabgang 1 - Steckverbinder	7/8" - Buchse
Einzelabgang 2 - Steckverbinder	7/8" - Buchse	Anzugsdrehmoment	7/8": 1,5 Nm

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Polzahl	5	Codierung	keine
Kontaktoberfläche	Au (Gold)	Gehäusebasismaterial	PUR
Isolationswiderstand	1010 Ω	Nennspannung	400 V
Nennstrom	5.6 A	Schutzart	IP67, IP68
Steckzyklen	≥ 100	Verschmutzungsgrad	3
Schirmanschluss	Nein	Material Gewindering	Messing, vernickelt
Temperaturbereich Gehäuse	-25...+80 °C		

Allgemeine Daten

Polzahl	5	Codierung	keine
Anschlussgewinde	7/8"	Kontaktmaterial Buchse	CuZn
Kontaktmaterial Stift	CuZn	Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Gehäusebasismaterial	PUR	Isolationswiderstand	1010 Ω
Nennspannung	400 V	Nennstrom	5.6 A
Schlüsselweite	24 mm	Schutzart	IP67, IP68
Steckzyklen	≥ 100	Verschmutzungsgrad	3
Anschluss 1	7/8"	Anschluss 2	Schraube
Schirmanschluss	Nein	Temperaturbereich Gehäuse	-25...+80 °C
Leiteraußendurchmesser	-		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


Weidmüller

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung




Polbild



Male

Polbild



Female

Schaltbild

