


**HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Der Schrumpfschlauch kann beidseitig bedruckt werden und eignet sich für die Kennzeichnung und Isolierung von Kabeln und Leitern. Das biegsame Schrumpfschlauchmaterial ermöglicht einen festen, perfekten Sitz um den Leiter und spart somit Platz.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |  |
|------------|--|
| Ausführung | Leiter- und Kabelmarkierer, 2.4 - 4.8 mm, weiß |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1423350000</a>                     |
| Art        | HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M                         |
| GTIN (EAN) | 4050118227741                                  |
| VPE        | 1 ST   |

## HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Abmessungen und Gewichte

|              |          |               |             |
|--------------|----------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 0.9 mm   | Tiefe (inch)  | 0.0354 inch |
| Breite       | 7.6 mm   | Breite (inch) | 0.2992 inch |
| Länge        | 13000 mm | Länge (inch)  | 511.81 inch |
| Nettogewicht | 138 g    |               |             |

### Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -55...105 °C |
|--------------------------|--------------|

### Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

### Allgemeine Angaben

|                                |              |                                |  |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--|
| Art des Aufdrucks              | Neutral      | Breite                         | 7.6 mm   |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 105 °C       | Einsatztemperaturbereich, min. | -55 °C   |
| Farbe                          | weiß         | Halogene                       | Nein   |
| Länge                          | 13000 mm     | Werkstoff                      | Polyolefin   |
| Aufgedruckte Zeichen           | ohne         | kompatibler Drucker            | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Einsatztemperaturbereich       | -55...105 °C | Anzahl je Rolle                | 1  |

### Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                          |                                  |                   |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Halogene                         | Nein                     | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0.75 mm <sup>2</sup>     | Leiteraußendurchmesser, max.     | 4.8 mm            |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 2.4 mm                   | Schrumpfrate                     | 2:1               |
| empfohlene Schrumpftemperatur    | 90 °C                    | Textfeldbreite                   | 0 mm              |
| Textfeldhöhe                     | 7.4 mm                   | Leiteraußendurchmesser           | 2.4 - 4.8 mm      |
| Leiteranschlussquerschnitt       | 0.75 - 4 mm <sup>2</sup> |                                  |                   |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Zeichnungen**



## HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Farbbänder



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Art        | RIBBON HSS HF EL 40/300... | Ausführung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1426210000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118228823              |            |
| VPE        | 1 ST                       |            |

### THM MULTIMARK



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Art        | MULTIMARK ROLLER 115       | Ausführung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1357420000</a> |            |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |            |
| VPE        | 1 ST                       |            |
| Art        | MULTIMARK ROLLER 30        | Ausführung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1357430000</a> |            |
| GTIN (EAN) | 4050118160253              |            |
| VPE        | 1 ST                       |            |

### THM MULTIMARK PLUS



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

## HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Zubehör

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Art        | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Ausführung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2672590000</a> |            |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |            |
| VPE        | 1 ST                       |            |