



### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Frame
Best.-Nr.	<a href="#">1428940000</a>
Art	HDC MF 6B BA
GTIN (EAN)	4050118233353
VPE	1 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cURus)	E92202

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	37.35 mm	Tiefe (inch)	1.4705 inch
Höhe	36.4 mm	Höhe (inch)	1.4331 inch
Breite	51 mm	Breite (inch)	2.0079 inch
Nettogewicht	64.5 g		

### Temperaturen

Grenztemperatur	-40 °C ... 125 °C
-----------------	-------------------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

### Allgemeine Daten

Baugröße	3	Steckzyklen	≥ 500
Werkstoff	Zinkdruckguss	Baureihe	ModuPlug
Anzahl Steckplätze	2		

### Anschlussdaten PE

Anschlussart PE	Schraubanschluss	Leiteranschlussquerschnitt, max.	10 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Anzugsdrehmoment, max. PE-Anschluss	1.2 Nm

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC MF 6B BA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Zeichnungen

www.weidmueller.com

