

HDC MHP100 M 10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Das Crimpen ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Leiter und Kontakt. Eine ideale Crimp-Verbindung ist gasdicht und korrosionsfest.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|--|
| Ausfuehrung | Stift, Silber, 10 - 10 mm ² |
| Best.-Nr. | 1435750000 |
| Art | HDC MHP100 M 10 |
| GTIN (EAN) | 4050118240566 |
| VPE | 10 ST |

HDC MHP100 M 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 11.69 g

Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 125 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/
bekannt) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Allgemeine Angaben

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Kontaktdurchmesser Stift Ø | 6.55 mm |
| Anschlussart | Crimpanschluss |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 10 mm ² |
| Oberfläche | Silber |
| Typ | Stift |
| Herstellungsverfahren | gedreht |

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Abisolierlänge Bemessungsanschluss | 19 mm |
| Ausführung Einsatz | MHP |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 10 mm ² |
| Steckzyklen | ≥ 500 |
| Werkstoff | Kupferlegierung |
| Leiteranschlussquerschnitt | 10 - 10 mm ² |

Klassifikationen

| | |
|--------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 |
| ECCLASS 15.0 | 27-44-02-04 |

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 9.0 | EC000796 |
| ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |

HDC MHP100 M 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Werkzeuge**

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | EPG 45 | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 1500830000 | Crimpwerkzeug, 6mm ² , 150mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon), WM- |
| GTIN (EAN) | 4050118309317 | Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp |
| VPE | 1 ST | |

... für Presskabelschuhe

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | ES EPG 45 HEX 10/70 | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 1500940000 | 70mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon) |
| GTIN (EAN) | 4050118309522 | |
| VPE | 1 ST | |