

PZ 10 HEX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.25mm ² , 10mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon)
Best.-Nr.	1445070000
Art	PZ 10 HEX
GTIN (EAN)	4050118250312
VPE	1 ST

PZ 10 HEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	195 mm	Breite (inch)	7.6772 inch
Nettogewicht	528 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technische Daten

Artikelbeschreibung	(1)Crimpwerkzeug	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	------------------	------------	--

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 8
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 24	Crimpbereich, max.	10 mm ²
Crimpbereich, min.	0.25 mm ²		


Werkzeugdaten Crimpen

Antrieb	mechanisch	Aderendhülsenquerschnitt, max.	10 mm ²
Aderendhülsenquerschnitt, min.	0.25 mm ²	Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon)

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Zeichnungen



Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel

