

**VGM25-MS68 EMC 11-20SET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Die steigende Empfindlichkeit von elektronischen Bauteilen und die zunehmende elektromagnetische Strahlung erfordern das Kabelverschraubungen im Schirmungskonzept einer Anlage eine wichtige Rolle einnehmen. Diese Produktfamilie von EMV-Kabelverschraubungen dient zur Abschirmung gegen Störfrequenzen, sie verfügt über einen 360°-Schirmanschluss.

Das Dichtungssystem sorgt für eine optimale Kabelführung & Zugentlastung, nebenbei erfüllt die Kabelverschraubung die mechanischen Anforderungen der EN 62444. Durch das patentierte Design ist eine sehr einfache und schnelle Montage möglich.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Zubehör
Best.-Nr.	<a href="#">1463720000</a>
Art	VGM25-MS68 EMC 11-20SET
GTIN (EAN)	4050118269871
VPE	1 ST

## VGM25-MS68 EMC 11-20SET

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Länge	63.5 mm	Länge (inch)	2.5 inch
Nettogewicht	94.44 g		

### Temperaturen

Grenztemperatur	-40 °C ... 130 °C
-----------------	-------------------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

### Allgemeine Angaben

Kabeldurchmesser außen, max.	20 mm	Kabeldurchmesser außen, min.	11 mm
O-Ring	NBR	Schutzart mit GWDR	IP68
Einsatztemperaturbereich, max.	130 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Halogene	halogenfrei	Normen	EN 45545-2:2013
Schlüsselweite	30 mm	Schutzart	IP68 - 15 bar
Verschraubung	M 25, EMV	Werkstoff	Messing, vernickelt
Gewinde (außen)	M 25	Gewindelänge	7.5 mm

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

**VGM25-MS68 EMC 11-20SET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**HDC-Montagewerkzeug**

Die professionellen Werkzeuge von Weidmüller sind das Ergebnis eines intensiven Entwicklungsprozesses, der sich konsequent an den Anforderungen der Praxis orientiert.

Für die optimale Installation von schweren Steckverbindern bieten wir Ihnen eine Vielzahl nützlicher Werkzeuge an, wie z.B. Kontaktlösewerkzeuge, Crimpzangen und LWL-Bearbeitungswerkzeuge, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit sicher und präzise zu erledigen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	HDC FBS TOOL 13-50	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">8000015137</a>	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118292947	
VPE	1 ST	