Datenblatt

SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



M8/M12 bzw. M12/M8 Adapter dienen der schnellen Umsetzung der Steckergröße.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Y-Steckerverbinder, M8 / M12
Best.-Nr.	1473460000
Art	SAI-ADAPT-M8/M12 3P
GTIN (EAN)	4050118279696
VPE	1 ST

SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen	
ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E307231

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	12.32 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Anschlussdaten

Einzelabgang 1 - Steckverbinder	M8 - Stift	Einzelabgang 2 - Steckverbinder	M12 - Buchse
Anzugsdrehmoment	M12: 0,8 Nm, M8: 0,5 Nm		

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Polzahl	3	Codierung	M12 = A-kodiert, M8 = keine
Nennspannung	24 V	Schutzart	IP67
Verschmutzungsgrad	3		

Normen

Steckverbinder Norm	IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104

Allgemeine Daten

Polzahl	3	Codierung	M12 = A-kodiert, M8 = keine
Anschlussgewinde	M8 / M12	Nennspannung	24 V
Schutzart	IP67	Verschmutzungsgrad	3
Anschluss 1	M8/M12	Anschluss 2	Schraube
Leiteraußendurchmesser	-		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung



Schaltbild

