


H0,75/16D GR BD GSP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, grau |
| Best.-Nr. | 1476080000 |
| Art | H0,75/16D GR BD GSP |
| GTIN (EAN) | 4050118282986 |
| VPE | 5000 ST |
| Verpackung | Rolle |

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| ROHS | Konform |
| UL File Number Search | UL Webseite |
| Zertifikat-Nr. (UR) | E354986 |

Abmessungen und Gewichte

| | |
|--------------|--------|
| Nettogewicht | 0.13 g |
|--------------|--------|

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Technische Daten

| | | | |
|---------------------|--|------------|----------|
| Artikelbeschreibung | verkettete Aderendhülsen auf Rolle, Farbe grau | Ausführung | Standard |
|---------------------|--|------------|----------|

Aderendhülsen

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------|
| Kontaktflächendurchmesser (D1) | 1.2 mm | Kontaktflächenlänge (L2) | 10 mm |
| Kragendurchmesser (D2) | 2.8 mm | Kunststoffkragendicke (S2) | 0.25 mm |
| L1 in mm | 16.00 mm | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 18 |
| Metallhülsendicke (S1) | 0.15 mm | Abisolierlänge | 12 mm |
| Leiteranschlussquerschnitt | 0.75 mm ² | Farbcode | DIN |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Zeichnung

