Datenblatt

DMS PRO SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nur für Europa



Weidmüller Drehmomentschrauber sind ergonomisch geformt und daher ideale Einhand-Werkzeuge. Sie gewährleisten ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügen sie über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Mounting tool
Best.-Nr.	1479090000
Art	DMS PRO SET
GTIN (EAN)	4050118286786
VPE	1 ST

Datenblatt

DMS PRO SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen	
ROHS	Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	261 mm	Tiefe (inch)	10.2756 inch
Höhe	261 mm	Höhe (inch)	10.2756 inch
Breite	338 mm	Breite (inch)	13.3071 inch
Länge	46 mm	Länge (inch)	1.811 inch
Nettogewicht	2278 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Elektrischer Drehmomentschrauber mit 1/4" Antrieb

Elektroschrauber

Ladegerät - Ausgang	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	Ladegerät - Eingang	AC 220-240V~50-60Hz 30W
Spindeldrehzahl im Arbeitsgang	200 u. 600 min-1	Nennspannung	3.6 V
Bitaufnahme	1/4" DIN 3126 Form E6,3	Drehmomenteinstellung, max.	15 Nm
Drehmomenteinstellung, min.	3 Nm	Akku - Batterien	Li-Ion-Akku
Akkuspannung	3.6 V		

Schraubwerkzeuge

Drehmomenteinstellung, max.	15 Nm	Drehmomenteinstellung, min.	3 Nm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ETIM 10.0	EC001395	ECLASS 14.0	21-05-08-90
ECLASS 15.0	21-05-08-90		

Weidmüller

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen


Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel



Weidmüller

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Bits E6,3 - Schlitz



1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss
Schlitz-Bits DIN 5264, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

Allgemeine Bestelldaten

Art	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9024000000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190852634	
VPE	5 ST	
Art	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9024020000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190852627	
VPE	5 ST	
Art	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9024030000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190852658	
VPE	5 ST	
Art	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9024040000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190852665	
VPE	5 ST	

Bits E6,3 - Kreuz Phillips / Recess



1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss
Kreuzschlitz-Bits Typ Phillips-Recess PH/DIN 5260, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

Allgemeine Bestelldaten


Art	BIT E6,3 PH1X70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9024080000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190870744	
VPE	5 ST	
Art	BIT E6,3 PH2X70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9024090000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190870720	
VPE	5 ST	

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Bits E6,3 - Kreuz Pozidriv / Supadriv



1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss
Kreuzschlitz-Bits Typ Pozidriv PZ/DIN 5262, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

Allgemeine Bestelldaten

Art	BIT E6,3 PZ1X70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9024100000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190870713	
VPE	5 ST	
Art	BIT E6,3 PZ2X70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9024110000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190870706	
VPE	5 ST	

Bits E6,3 - Schlitz



1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss
Schlitz-Bits DIN 5264, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

Allgemeine Bestelldaten

Art	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9025590000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4008190151935	
VPE	10 ST	
Art	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9202750000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4032248504725	
VPE	5 ST	
Art	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9202740000	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
GTIN (EAN)	4032248504718	
VPE	5 ST	

DMS PRO SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Bit-Sortiment E6,3



1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss

Allgemeine Bestelldaten

Art	BIT-BOX WI DMS 3	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9024970000	Zubehör, Schraubwerkzeug
GTIN (EAN)	4032248068067	
VPE	1 ST	

DMS PRO



Weidmüller Drehmomentschrauber sind ergonomisch geformt und daher ideale Einhand-Werkzeuge. Sie gewährleisten ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügen sie über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.

Allgemeine Bestelldaten

Art	AKKU DMS PRO	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1479110000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118348712	
VPE	1 ST	

Art	DMS PRO	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1479120000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118287011	
VPE	1 ST	

DMS 3



Weidmüller Drehmomentschrauber sind ergonomisch geformt und daher ideale Einhand-Werkzeuge. Sie gewährleisten ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügen sie über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.

DMS PRO SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Allgemeine Bestelldaten

Art	LG DMS PRO/ DMS 3	Ausfuehrung
Best.-Nr.	9007460000	DMS 3, 90 % bei 3x 500 V AC / > 91 % bei 3 x 400 V AC
GTIN (EAN)	4008190404970	
VPE	1 ST	