

# **HDC MF CA16 PE**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Über die schweren Steckverbinder hinaus bietet Ihnen RockStar® das passende Zubehör für absolute Funktionalität und Sicherheit bei der Anlagenverkabelung, u.a. Codierungssystem, Schirmbügel, Abdeckplatten und Ersatzdichtungen

## Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	PE extension	
BestNr.	<u>1480940000</u>	
Art	HDC MF CA16 PE	
GTIN (EAN)	4050118289657	
VPE	10 ST	



# **HDC MF CA16 PE**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Zulassi	unaen	

<b>3</b>			
ROHS	Konform		
Abmessungen und Gewicht	е		
Nettogewicht	7.49 g		
Temperaturen			
Grenztemperatur	-40 °C 125 °C		
Umweltanforderungen	,		
RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme		
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	4216eba0-c4d3-44e	1-a2dd-cda9b4aa8d16	
Allgemeine Angaben			
_	0.15	N	• • • •
Тур	Stift	Werkstoff	Metall
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796 EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04
ECLASS 13.0	27-44-02-04	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

Katalogstand / Zeichnungen

## **HDC MF CA16 PE**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

#### ... für Presskabelschuhe



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

### Allgemeine Bestelldaten

Art ES EPG/HPG 60 HEX 16 Best.-Nr. 2505170000 GTIN (EAN) 4050118519549 VPE

1 ST

Ausfuehrung

Einsatz Crimpwerkzeug, 16mm², Sechskantcrimp (Hexagon)

### Werkzeuge



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

# Allgemeine Bestelldaten

Art	HPG 60	Ausfuehrung
BestNr.	2453820000	6mm², 300mm², Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-
GTIN (EAN)	4050118468427	Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
VPE	1 ST	

Erstellungs-Datum 07.11.2025 08:18:32 MEZ

3 Katalogstand / Zeichnungen