

INLAY CC-M 10/30



Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1483770000
Art	INLAY CC-M 10/30
GTIN (EAN)	4050118293081
VPE	1 ST

INLAY CC-M 10/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	120 mm	Tiefe (inch)	4.7244 inch
Höhe	8 mm	Höhe (inch)	0.315 inch
Breite	76 mm	Breite (inch)	2.9921 inch
Nettogewicht	60 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Ausführung	Aufnahme von 10 Schildern	Breite	76 mm
------------	---------------------------	--------	-------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel

