



USB Einsätze für FrontCom®

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einsatz USB, Flanscheinsetz, Typ A
Best.-Nr.	<a href="#">1487920000</a>
Art	IE-BI-USB-3.0-A
GTIN (EAN)	4050118298208
VPE	1 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cULus)	E471884

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	1 g
--------------	-----

### Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Verlegetemperatur	Feuchtigkeit	0...93 % rel. Feuchte

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeine Daten

Produktart	Einsatz USB	Schutzart	IP67 mit Gehäuse
------------	-------------	-----------	------------------

### Allgemeine Daten

Anschluss 1	USB A	Anschluss 2	USB A
Artikelbeschreibung	Flanscheinsatz, Typ A	Beschaltung	Typ A
Farbe	schwarz	Feuchtigkeit	0...93 % rel. Feuchte
Gehäusebasismaterial	PC UL 94 V0	Schirmung	360°-Rundumgehäuse
Schutzart	IP67 mit Gehäuse	Steckzyklen	≥ 1500

### Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (DNV)	TAA000022B	Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-107
Zertifikat-Nr. (cULus)	E471884		

### Elektrische Eigenschaften

Kontaktwiderstand	≤ 30 mΩ	Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm	≥ 500 V DC
Isolationswiderstand	≥ 1000 MΩ	Strombelastbarkeit bis 90 °C	3 A

### Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	USB Einsätze für FrontCom®
----------------	----------------------------

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**Zeichnungen**

**Maßzeichnung**

