

VSRI/0,1-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Isolierte Kabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter, ausgenommen Stossverbinder

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0.14 mm ² - 0.5 mm ² ,gelb
Best.-Nr.	1491490000
Art	VSRI/0,1-0,5
GTIN (EAN)	4050118301533
VPE	50 ST

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.52 g
--------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Verbinder

Leiteranschlussquerschnitt, max.	0.5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0.14 mm ²
Isolation	vollisoliert	Material/Kunststoff	Polyolefin
Länge 1 (l1)	24.5 mm	Kennfarbe	gelb
Innendurchmesser Schaft (d1)	1.4 mm	Länge 2 (l2)	11.5 mm
Innendurchmesser Kragen (d4)	3.1 mm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Zeichnungen