



Isolierte Kabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter, ausgenommen Stossverbinder

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Kabelschuh, isolierter Kabelverbinder, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , transparent
Best.-Nr.	<a href="#">1491610000</a>
Art	VEI/-10
GTIN (EAN)	4050118301397
VPE	50 ST

**Technische Daten****Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	2.32 g
--------------	--------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Verbinder**

Leiteranschlussquerschnitt, max.	10 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt	10 mm <sup>2</sup>
Isolation	vollisoliert	Material/Kunststoff	PA
Länge 1 (I1)	22 mm	Kennfarbe	transparent
Innendurchmesser Schaft (d1)	5 mm	Länge 2 (I2)	8 mm
Innendurchmesser Kragen (d4)	11.8 mm		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

## Zeichnungen

