

VFSK HV/1,5-2,5/488**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Voll isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,blau
Best.-Nr.	1491930000
Art	VFSK HV/1,5-2,5/488
GTIN (EAN)	4050118301762
VPE	100 ST

VFSK HV/1,5-2,5/488

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.96 g
--------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
-------------------------	----------------------

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
--	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3
------	--------------------------------------

Verbinder

Leiteranschlussquerschnitt, max.	2.5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Dimension	4,8 x 0,8 mm
Länge 1 (l1)	20,2 mm
Steckbreite (d2)	4,8 mm

Leiteranschlussquerschnitt, min.	1.5 mm ²
Isolation	vollisoliert
Material/Kunststoff	PVC
Kennfarbe	blau
Steckdicke (d3)	0.8 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000516
ETIM 10.0	EC000516
ECLASS 15.0	27-44-03-92

ETIM 9.0	EC000516
ECLASS 14.0	27-44-03-92

VFSK HV/1,5-2,5/488

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

