

**VFSKHF/4,0-6,0/638****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Voll isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,gelb
Best.-Nr.	<a href="#">1491950000</a>
Art	VFSKHF/4,0-6,0/638
GTIN (EAN)	4050118301946
VPE	100 ST

**VFSK HV/4,0-6,0/638**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	1.98 g
--------------	--------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
-------------------------	----------------------

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
--	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3
------	--------------------------------------

**Verbinder**

Leiteranschlussquerschnitt, max.	6 mm <sup>2</sup>
----------------------------------	-------------------

Leiteranschlussquerschnitt	6 mm <sup>2</sup>
----------------------------	-------------------

Dimension	6,3 x 0,8 mm
-----------	--------------

Länge 1 (l1)	24,2 mm
--------------	---------

Steckbreite (d2)	6,3 mm
------------------	--------

Leiteranschlussquerschnitt, min.	4 mm <sup>2</sup>
----------------------------------	-------------------

Isolation	vollisoliert
-----------	--------------

Material/Kunststoff	PVC
---------------------	-----

Kennfarbe	gelb
-----------	------

Steckdicke (d3)	0,8 mm
-----------------	--------

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000516
----------	----------

ETIM 10.0	EC000516
-----------	----------

ECLASS 15.0	27-44-03-92
-------------	-------------

ETIM 9.0	EC000516
----------	----------


ECLASS 14.0	27-44-03-92
-------------	-------------

## VFSK HV/4,0-6,0/638

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



**VFSK HV/4,0-6,0/638**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Crimping tools**

Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder  
Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und  
Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller  
Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

**Allgemeine Bestell Daten**

Art	CTI 6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9006120000</a>	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0,5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovalcrimp, Doppelcrimp
VPE	1 ST	
Art	CTI 6 G	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">9202850000</a>	Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder,
GTIN (EAN)	4032248517855	0,5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovalcrimp, Parallelcrimp
VPE	1 ST	