

KQI-M5/S/-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Isolierte Kabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter, ausgenommen Stossverbinder

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|--|
| Ausfuehrung | Kabelschuh, isolierter Kabelverbinder, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² |
| Best.-Nr. | 1492210000 |
| Art | KQI-M5/S/-1 |
| GTIN (EAN) | 4050118302004 |
| VPE | 100 ST |

KQI-M5/S/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

| | |
|------|---------|
| RoHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | |
|--------------|--------|
| Nettogewicht | 0.78 g |
|--------------|--------|

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Verbinder

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 1 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0.5 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt | 1 mm ² | Isolation | vorhanden |
| Material/Kunststoff | PC | Bohrung | M 5/S |
| Kennfarbe | rot | Innendurchmesser Schaft (d1) | 1.6 mm |
| Außendurchmesser Schaft (d3) | 8 mm | Anschlusslänge (l) | 18.5 mm |
| Innendurchmesser Flansch (d2) | 5.3 mm | Innendurchmesser Kragen (d4) | 4 mm |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 | | |

KQI-M5/S/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen