

## KQIG-M3,5/-2,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Isolierte Gabelkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Best.-Nr.	<a href="#">1492610000</a>
Art	KQIG-M3,5/-2,5
GTIN (EAN)	4050118302097
VPE	100 ST

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

#### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.78 g
--------------	--------

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

#### Verbinder

Leiteranschlussquerschnitt, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>	Isolation	vorhanden
Material/Kunststoff	PC	Bohrung	C 3,5
Kennfarbe	blau	Innendurchmesser Schaft (d1)	2.3 mm
Außendurchmesser Schaft (d3)	6 mm	Anschlusslänge (l)	17 mm
Innendurchmesser Flansch (d2)	3.7 mm	Innendurchmesser Kragen (d4)	4.5 mm

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Zeichnungen

