

KWN-M16/-70 90**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
Best.-Nr.	1496050000
Art	KWN-M16/-70 90
GTIN (EAN)	4050118305708
VPE	25 ST

Technische Daten**Zulassungen**

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 51.1 g

UmweltanforderungenRoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%**Technische Daten**

Ausführung Euro-Serie 90°

Verbinder

Leiteranschlussquerschnitt, max.	70 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	70 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt	70 mm ²	Isolation	nicht vorhanden
Bohrung	M16	Kennfarbe	Keine
Innendurchmesser Schaft (d1)	12 mm	Außendurchmesser Schaft (d3)	16.5 mm
Schaftlänge (a)	20 mm	Anschlusslänge (l)	26.8 mm
Innendurchmesser Flansch (d2)	17 mm	Flanschbreite (b)	28 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

