

ES EPG 45 WM 95**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Adre-
ndhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	95mm ² , WM-Crimp
Best.-Nr.	1500890000
Art	ES EPG 45 WM 95
GTIN (EAN)	4050118309218
VPE	1 ST

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	12 mm	Tiefe (inch)	0.4724 inch
Höhe	60 mm	Höhe (inch)	2.3622 inch
Breite	30 mm	Breite (inch)	1.1811 inch
Nettogewicht	136 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Kontaktbeschreibung

Leiterquerschnitt max. AWG	3/0	Leiterquerschnitt min. AWG	3/0
Crimpbereich, max.	95 mm ²		

Crimpeinsätze

Crimpbreite	5 mm	Crimpquerschnitt Kupfer	95
Crimpbreite in mm	5		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	WM-Crimp
Kabelschuhquerschnitt	nominal 95 mm ²

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Werkzeuge



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Art	EPG 45	Ausführung
Best.-Nr.	1500830000	Crimpwerkzeug, 6mm ² , 150mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon), WM-
GTIN (EAN)	4050118309317	Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
VPE	1 ST	

95 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M6/-95 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494430000	Kabelschuh,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303957	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M8/-95 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494890000	Kabelschuh,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304121	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M10/-95 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494900000	Kabelschuh,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304398	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M12/-95 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494910000	Kabelschuh,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304510	
VPE	25 ST	

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Art	KWN-M8/-95 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496080000	Kabelschuh,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305685	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M10/-95 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496090000	Kabelschuh,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305692	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M12/-95 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496100000	Kabelschuh,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305487	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M14/-95 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494670000	Kabelschuh,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304411	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M16/-95 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496110000	Kabelschuh,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305678	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M8/-95 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496340000	Kabelschuh,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305821	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M10/-95 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496350000	Kabelschuh,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306125	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M12/-95 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496370000	Kabelschuh,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305890	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M16/-95 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496380000	Kabelschuh,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305838	
VPE	25 ST	
Art	KP-M8/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1498180000	Kabelschuh,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307498	
VPE	50 ST	
Art	KP-M10/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1498190000	Kabelschuh,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307603	
VPE	50 ST	
Art	KP-M12/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1498210000	Kabelschuh,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307610	
VPE	50 ST	
Art	KP-M14/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1498520000	Kabelschuh,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307863	
VPE	50 ST	

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KP-M16/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1498220000	Kabelschuh,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307719	
VPE	50 ST	
Art	KP-M20/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1498230000	Kabelschuh,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307634	
VPE	50 ST	
Art	KWPN-M8/-95 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497690000	Kabelschuh,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307207	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M10/-95 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497710000	Kabelschuh,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307139	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M12/-95 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497720000	Kabelschuh,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307214	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M16/-95 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497730000	Kabelschuh,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307054	
VPE	25 ST	
Art	VPN/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1498680000	Kabelschuh,95 mm ² ,95 mm ² ,Keine
GTIN (EAN)	4050118307917	
VPE	50 ST	
Art	VPLN/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1492950000	Kabelschuh,95 mm ² ,95 mm ² ,Keine
GTIN (EAN)	4050118302622	
VPE	50 ST	
Art	KRN-M6/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1495820000	Kabelschuh,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305531	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M8/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1495600000	Kabelschuh,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305241	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M10/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1495610000	Kabelschuh,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305371	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M12/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1495620000	Kabelschuh,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305265	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M14/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1495780000	Kabelschuh,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305555	
VPE	25 ST	

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

Art	KRN-M16/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1495630000	Kabelschuh,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305326	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M20/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1495640000	Kabelschuh,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305319	
VPE	25 ST	