


**ES EPG 45 HEX 6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderndhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	6mm <sup>2</sup> , Sechskantcrimp (Hexagon)
Best.-Nr.	<a href="#">1500930000</a>
Art	ES EPG 45 HEX 6
GTIN (EAN)	4050118309508
VPE	1 ST

**ES EPG 45 HEX 6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	12 mm	Tiefe (inch)	0.4724 inch
Höhe	60 mm	Höhe (inch)	2.3622 inch
Breite	30 mm	Breite (inch)	1.1811 inch
Nettogewicht	149 g		

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Kontaktbeschreibung**

Leiterquerschnitt max. AWG	10	Leiterquerschnitt min. AWG	10
Crimpbereich, max.	6 mm <sup>2</sup>		

**Crimpeinsätze**

Kennzahl	5	Crimpbreite	7 mm
Crimpquerschnitt Kupfer	6	Crimpbreite in mm	7

**Werkzeugdaten Crimpen**

Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon)
Kabelschuhquerschnitt	nominal

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

**ES EPG 45 HEX 6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Werkzeuge**

- Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen
- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
  - großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
  - Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
  - automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
  - elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
  - Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
  - Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
  - Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	EPG 45	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1500830000</a>	Crimpwerkzeug, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Sechskantcrimp (Hexagon), WM-
GTIN (EAN)	4050118309317	Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
VPE	1 ST	

**6 mm<sup>2</sup>**

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	KRN-M4/-6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497150000</a>	Kabelschuh, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306767	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M5/-6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497170000</a>	Kabelschuh, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306590	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M6/-6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497180000</a>	Kabelschuh, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306729	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M8/-6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497190000</a>	Kabelschuh, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306613	
VPE	100 ST	

**ES EPG 45 HEX 6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör**

Art	KRN-M10/-6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497200000</a>	Kabelschuh,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306385	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M12/-6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497210000</a>	Kabelschuh,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306347	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M4/-6 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497220000</a>	Kabelschuh,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306477	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M5/-6 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1496120000</a>	Kabelschuh,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305753	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M6/-6 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1496130000</a>	Kabelschuh,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305982	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M8/-6 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1496140000</a>	Kabelschuh,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306248	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M10/-6 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1496150000</a>	Kabelschuh,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305579	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M12/-6 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1496170000</a>	Kabelschuh,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305869	
VPE	100 ST	
Art	VSTN/-6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1494720000</a>	Kabelschuh,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> ,Keine
GTIN (EAN)	4050118304190	
VPE	100 ST	
Art	KP-M5/-6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497840000</a>	Kabelschuh,6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307405	
VPE	100 ST	
Art	KP-M6/-6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497850000</a>	Kabelschuh,6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307245	
VPE	100 ST	
Art	KP-M8/-6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497860000</a>	Kabelschuh,6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307238	
VPE	100 ST	
Art	VPN/-6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498610000</a>	Kabelschuh,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> ,Keine
GTIN (EAN)	4050118307931	
VPE	100 ST	