


**ES EPG 45 AEH 25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Adre-  
ndhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstü-  
tzung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit  
Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Press-  
vorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen  
auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	25mm <sup>2</sup> , Trapezcrimp
Best.-Nr.	<a href="#">1501070000</a>
Art	ES EPG 45 AEH 25
GTIN (EAN)	4050118309164
VPE	1 ST

## ES EPG 45 AEH 25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	160.16 g
--------------	----------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Kontaktbeschreibung

Leiterquerschnitt max. AWG	4	Leiterquerschnitt min. AWG	4
Crimpbereich, max.	25 mm <sup>2</sup>		

### Crimpeinsätze

Crimpbreite	19 mm	Crimpquerschnitt Kupfer	25
-------------	-------	-------------------------	----

### Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	Trapezcrimp		
Kabelschuhquerschnitt	nominal		25 mm <sup>2</sup>

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		