

**ES APG 80 AEH 120****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Adre-  
ndhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstüt-  
zung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit  
Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Press-  
vorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen  
auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	120mm <sup>2</sup> , Trapezcrimp
Best.-Nr.	<a href="#">1502090000</a>
Art	ES APG 80 AEH 120
GTIN (EAN)	4050118310146
VPE	1 ST

### Technische Daten

#### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	386 g
--------------	-------

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

#### Kontaktbeschreibung

Leiterquerschnitt max. AWG	4/0	Leiterquerschnitt min. AWG	4/0
Crimpbereich, max.	120 mm <sup>2</sup>		

#### Crimpeinsätze

Crimpbreite	24 mm	Crimpquerschnitt Kupfer	120
Crimpbreite in mm	24		

#### Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	Trapezcrimp		
Kabelschuhquerschnitt	nominal		120 mm <sup>2</sup>

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		