


ES APG 80 WM 6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Adernhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	6mm ² , WM-Crimp
Best.-Nr.	1502430000
Art	ES APG 80 WM 6
GTIN (EAN)	4050118310801
VPE	1 ST

Technische Daten
Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	335.8 g
--------------	---------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Kontaktbeschreibung

Leiterquerschnitt max. AWG	10	Leiterquerschnitt min. AWG	10
Crimpbereich, max.	6 mm ²		

Crimpeinsätze

Crimpbreite	7 mm	Crimpquerschnitt Kupfer	6
Crimpbreite in mm	7		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	WM-Crimp
Kabelschuhquerschnitt	nominal 6 mm ²

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Zubehör
6 mm²

6 mm²

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M4/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1497150000	Kabelschuh, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306767	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M5/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1497170000	Kabelschuh, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306590	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M6/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1497180000	Kabelschuh, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306729	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M8/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1497190000	Kabelschuh, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306613	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M10/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1497200000	Kabelschuh, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306385	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M12/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1497210000	Kabelschuh, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306347	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M4/-6 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497220000	Kabelschuh, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306477	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M5/-6 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496120000	Kabelschuh, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305753	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M6/-6 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496130000	Kabelschuh, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305982	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M8/-6 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496140000	Kabelschuh, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306248	
VPE	100 ST	

Zubehör

Art	KWN-M10/-6 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496150000	Kabelschuh,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118305579	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M12/-6 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496170000	Kabelschuh,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118305869	
VPE	100 ST	
Art	VSTN/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1494720000	Kabelschuh,6 mm²,6 mm²,Keine
GTIN (EAN)	4050118304190	
VPE	100 ST	
Art	KP-M5/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1497840000	Kabelschuh,6 mm²
GTIN (EAN)	4050118307405	
VPE	100 ST	
Art	KP-M6/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1497850000	Kabelschuh,6 mm²
GTIN (EAN)	4050118307245	
VPE	100 ST	
Art	KP-M8/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1497860000	Kabelschuh,6 mm²
GTIN (EAN)	4050118307238	
VPE	100 ST	
Art	VPN/-6	Ausführung
Best.-Nr.	1498610000	Kabelschuh,6 mm²,6 mm²,Keine
GTIN (EAN)	4050118307931	
VPE	100 ST	