


ES APG 80 HEX 10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Adernhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	10mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon)
Best.-Nr.	1502620000
Art	ES APG 80 HEX 10
GTIN (EAN)	4050118310818
VPE	1 ST

Technische Daten
Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	337.2 g
--------------	---------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Kontaktbeschreibung

Leiterquerschnitt max. AWG	8	Leiterquerschnitt min. AWG	8
Crimpbereich, max.	10 mm ²		

Crimpeinsätze

Kennzahl	6	Crimpbreite	7 mm
Crimpquerschnitt Kupfer	10	Crimpbreite in mm	7

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon)
Kabelschuhquerschnitt	nominal 10 mm ²

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Zubehör
10 mm²


Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M4/-10	Ausführung
Best.-Nr.	1496900000	Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306293	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M5/-10	Ausführung
Best.-Nr.	1496910000	Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306378	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M6/-10	Ausführung
Best.-Nr.	1496920000	Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306439	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M8/-10	Ausführung
Best.-Nr.	1496930000	Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306552	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M10/-10	Ausführung
Best.-Nr.	1496940000	Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306521	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M12/-10	Ausführung
Best.-Nr.	1496950000	Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306453	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M5/-10 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497020000	Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306712	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M6/-10 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497030000	Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306484	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M8/-10 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497040000	Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306576	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M10/-10 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497050000	Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306750	
VPE	100 ST	

ES APG 80 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KWN-M12/-10 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497070000	Kabelschuh, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306606	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M5/-10 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496810000	Kabelschuh, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306309	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M6/-10 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496820000	Kabelschuh, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306286	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M8/-10 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496830000	Kabelschuh, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306330	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M10/-10 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496840000	Kabelschuh, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306361	
VPE	100 ST	
Art	VSTN/-10	Ausführung
Best.-Nr.	1497130000	Kabelschuh, 10 mm², 10 mm², Keine
GTIN (EAN)	4050118306491	
VPE	50 ST	
Art	KP-M5/-10	Ausführung
Best.-Nr.	1497870000	Kabelschuh, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118307252	
VPE	100 ST	
Art	KP-M6/-10	Ausführung
Best.-Nr.	1497880000	Kabelschuh, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118307283	
VPE	100 ST	
Art	KP-M8/-10	Ausführung
Best.-Nr.	1497890000	Kabelschuh, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118307573	
VPE	100 ST	
Art	KP-M10/-10	Ausführung
Best.-Nr.	1497910000	Kabelschuh, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118307276	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M6/-10 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497420000	Kabelschuh, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118307023	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M8/-10 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497430000	Kabelschuh, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306927	
VPE	100 ST	
Art	VPN/-10	Ausführung
Best.-Nr.	1498620000	Kabelschuh, 10 mm², 10 mm², Keine
GTIN (EAN)	4050118308136	
VPE	100 ST	

ES APG 80 HEX 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KQN-M4/-10	Ausführung
Best.-Nr.	1494010000	Kabelschuh, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303810	
VPE	100 ST	
Art	KQN-M5/-10	Ausführung
Best.-Nr.	1494020000	Kabelschuh, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303681	
VPE	100 ST	
Art	KQN-M6/-10	Ausführung
Best.-Nr.	1494030000	Kabelschuh, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303483	
VPE	100 ST	
Art	KQN-M8/-10	Ausführung
Best.-Nr.	1494040000	Kabelschuh, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303803	
VPE	100 ST	
Art	KQN-M10/-10	Ausführung
Best.-Nr.	1494050000	Kabelschuh, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303711	
VPE	100 ST	
Art	KQN-M12/-10	Ausführung
Best.-Nr.	1494060000	Kabelschuh, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304008	
VPE	100 ST	
Art	KQNG-M5/-10	Ausführung
Best.-Nr.	1492680000	Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302479	
VPE	100 ST	
Art	KQNG-M6/-10	Ausführung
Best.-Nr.	1492690000	Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302394	
VPE	100 ST	
Art	KSN/-10	Ausführung
Best.-Nr.	1492780000	Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302806	
VPE	100 ST	
Art	VPLN/-10	Ausführung
Best.-Nr.	1492890000	Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² , Keine
GTIN (EAN)	4050118302561	
VPE	100 ST	
Art	VSTN/-10	Ausführung
Best.-Nr.	1493030000	Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² , Keine
GTIN (EAN)	4050118302776	
VPE	100 ST	