


ES APG 80 HEX 120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Adernhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	120mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon)
Best.-Nr.	1502700000
Art	ES APG 80 HEX 120
GTIN (EAN)	4050118310931
VPE	1 ST

Technische Daten
Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	322 g
--------------	-------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Kontaktbeschreibung

Leiterquerschnitt max. AWG	4/0	Leiterquerschnitt min. AWG	4/0
Crimpbereich, max.	120 mm ²		

Crimpeinsätze

Kennzahl	20	Crimpbreite	10 mm
Crimpquerschnitt Kupfer	120	Crimpbreite in mm	10

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon)
Kabelschuhquerschnitt	nominal 120 mm ²

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Zubehör

120 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M8/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1495790000	Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305401	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M10/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1495650000	Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305289	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M12/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1495670000	Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305258	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M14/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1495800000	Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305616	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M16/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1495680000	Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305272	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M20/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1495690000	Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305524	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M6/-120 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494410000	Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304060	
VPE	10 ST	
Art	KRN-M8/-120 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494420000	Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304077	
VPE	10 ST	
Art	KRN-M10/-120 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494920000	Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304626	
VPE	10 ST	
Art	KRN-M12/-120 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494930000	Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304602	
VPE	10 ST	

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KWN-M8/-120 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494680000	Kabelschuh, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304343	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M10/-120 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494450000	Kabelschuh, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304084	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M12/-120 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494470000	Kabelschuh, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304091	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M16/-120 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494480000	Kabelschuh, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304312	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M8/-120 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496390000	Kabelschuh, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305999	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M10/-120 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496400000	Kabelschuh, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118306224	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M12/-120 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496410000	Kabelschuh, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118306057	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M16/-120 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496420000	Kabelschuh, 120 mm², 120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118306118	
VPE	25 ST	
Art	VSTN/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1494780000	Kabelschuh, 120 mm², 120 mm², Keine
GTIN (EAN)	4050118304282	
VPE	25 ST	
Art	KP-M8/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1498480000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307900	
VPE	50 ST	
Art	KP-M10/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1498240000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307368	
VPE	50 ST	
Art	KP-M12/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1498250000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307627	
VPE	50 ST	
Art	KP-M14/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1498490000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307771	
VPE	50 ST	

ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KP-M16/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1498270000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307580	
VPE	50 ST	
Art	KP-M20/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1498280000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307702	
VPE	50 ST	
Art	KWPN-M10/-120 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497750000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307061	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M12/-120 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497760000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307184	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M16/120 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497770000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307030	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M20/-120 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497780000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307191	
VPE	25 ST	
Art	VPN/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1498690000	Kabelschuh, 120 mm², 120 mm², Keine
GTIN (EAN)	4050118307795	
VPE	25 ST	
Art	KQN-M8/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1493320000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118303186	
VPE	25 ST	
Art	KQN-M10/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1493330000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118303070	
VPE	25 ST	
Art	KQN-M12/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1493340000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118302998	
VPE	25 ST	
Art	KQN-M16/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1493350000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118303100	
VPE	25 ST	
Art	KQN-M20/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1493360000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118303063	
VPE	25 ST	
Art	VPLN/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1492960000	Kabelschuh, 120 mm², 120 mm², Keine
GTIN (EAN)	4050118302936	
VPE	50 ST	

Zubehör

Art	VSTN/120	Ausführung
Best.-Nr.	1493110000	Kabelschuh, 120 mm², 120 mm², Keine
GTIN (EAN)	4050118302813	
VPE	50 ST	