ES APG 80 DIN 150



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	150mm², Indent-Crimp	
BestNr.	<u>1502800000</u>	
Art	ES APG 80 DIN 150	
GTIN (EAN)	4050118310924	
VPE	1 ST	

Katalogstand / Zeichnungen 1



ES APG 80 DIN 150



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte					
and Comme					
Nettogewicht	305 g				
Umweltanforderungen					
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme				
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%				
Kontaktbeschreibung					
Leiterguerschnitt max. AWG	5/0	Leiterquerschnitt min. AWG	5/0		
Crimpbereich, max.	150 mm ²	Letterqueischnitt min. AVVG	5/0		
Crimpeinsätze			,		
Crimpbreite	16 mm	Crimpquerschnitt Kupfer	150		
Crimpbreite in mm	16				
Werkzeugdaten Crimpen					
Crimpart/-profil	Indent-Crimp				
Kabelschuhquerschnitt	nominal	150 mm²			
Klassifikationen					
ETIMA C. O.	F0004000	ETIM 7.0	F0001000		
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC001282 EC001282	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC001282 EC001282		
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC001282 EC001282	ECLASS 9.0			
			21-04-90-90		
	21 01 00 00				
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90		
	21-01-90-90 21-04-90-90 21-04-90-90	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	21-04-90-90 21-04-90-90 21-04-90-90		

Katalogstand / Zeichnungen