

FAD BLK 7 2HE20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Die TSX-Frontadapter FAD mit vorkonfektionierten Kabeln ermöglichen eine sichere Migration von den TSX-Karten zu anderen SPS-Systemen oder zu den u-remote-Modulen von Weidmüller.

- Auf TS35-Klemmschiene aufsteckbar

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1505530000
Art	FAD BLK 7 2HE20
GTIN (EAN)	4050118319545
VPE	1 ST
Lieferstatus	Abgekündigt

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	37 mm	Tiefe (inch)	1.4567 inch
Höhe	24 mm	Höhe (inch)	0.9449 inch
Breite	209 mm	Breite (inch)	8.2283 inch
Nettogewicht	187 g		

Temperaturen

Lagertemperatur -40...60 °C Betriebstemperatur -25...50 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform
 REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite) 2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651 20 p

Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite) 2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651 20 p

Bemessungsdaten

Betriebsspannung 50 V AC / 70 V DC

Isolationskoordinaten (EN50178)

Entsprechend	DIN EN 50178	Bemessungsisolationsspannung	< 50 V AC
Überspannungskategorie	II	Verschmutzungsgrad	2
Impulsspannungsprüfung (1,2/50µs)	0.5 kV	Durchschlagsfestigkeitsprüfung AC	0.35 kV

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

