

**LADEGERAET EPG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderndhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	1509370000
Art	LADEGERAET EPG
GTIN (EAN)	4050118318630
VPE	1 ST

**LADEGERAET EPG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	178 mm	Tiefe (inch)	7.0079 inch
Höhe	78 mm	Höhe (inch)	3.0709 inch
Breite	150 mm	Breite (inch)	5.9055 inch
Länge	178 mm	Länge (inch)	7.0079 inch
Nettogewicht	512 g		

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Technische Daten**

Ladezeit	0.5 h	Spannungsbereich	12 / 14.4 / 18 V
Leistungsaufnahme	90 W	Elektroanschluss	100 - 240 V AC / 50/60 Hz

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000359	ETIM 9.0	EC000359
ETIM 10.0	EC000359	ECLASS 14.0	21-05-29-01
ECLASS 15.0	21-05-29-01		