

LADEGERAET EPG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Adre-
ndhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstüt-
zung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit
Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Press-
vorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen
auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1509370000
Art	LADEGERAET EPG
GTIN (EAN)	4050118318630
VPE	1 ST

LADEGERAET EPG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	178 mm	Tiefe (inch)	7.0079 inch
Höhe	78 mm	Höhe (inch)	3.0709 inch
Breite	150 mm	Breite (inch)	5.9055 inch
Länge	178 mm	Länge (inch)	7.0079 inch
Nettogewicht	512 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Ladezeit	0.5 h	Spannungsbereich	12 / 14.4 / 18 V
Leistungsaufnahme	90 W	Elektroanschluss	100 - 240 V AC / 50/60 Hz

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000359	ETIM 9.0	EC000359
ETIM 10.0	EC000359	ECLASS 14.0	21-05-29-01
ECLASS 15.0	21-05-29-01		