

## IE-FCI-PWCB-3A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das Front-Com® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	FrontCom, Sicherung, Einsatz Sicherung
Best.-Nr.	<a href="#">1543690000</a>
Art	IE-FCI-PWCB-3A
GTIN (EAN)	4050118348859
VPE	1 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (UR)	E479289

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	37 g
--------------	------

### Temperaturen

Lagertemperatur	Betriebstemperatur
Verlegtemperatur	

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	8bl
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeine Daten

Produktart	Sicherung	Einsatztyp	Einsatz Sicherung
------------	-----------	------------	-------------------

### Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (DNV)	TAA000022B	Zertifikat-Nr. (UR)	E479289
----------------------	------------	---------------------	---------

### Technische Daten

Anschlussart	Flachsteckhülsen 6,5 mm	Nennstrom	3 A
Widerstand	0,069 $\Omega$ typ.	Betriebsspannung	32 V DC, 250 V AC
Strombelastbarkeit	1,5 kVeff		

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		