



Selbstklebende Polyester Etiketten die für DIN-A4 Laserdrucker geeignet sind.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	WriteOn, Leiter- und Kabelmarkierer, 8 - 32.3 mm, 25 x 127 mm, weiß
Best.-Nr.	1609770000
Art	WO 127/25 TP
GTIN (EAN)	4008190085810
VPE	1 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.08 mm	Tiefe (inch)	0.0031 inch
Höhe	25 mm	Höhe (inch)	0.9842 inch
Breite	127 mm	Breite (inch)	5 inch
Nettogewicht	33 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...80 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Kleber	Polyacrylatkleber	Materialfarbe nach Widerstandskode	9
Art des Aufdrucks	Neutral	Ausführung	selbstklebend
Breite	127 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	weiß	Halogene	Ja
Werkstoff	Vinylfilm	Aufgedruckte Zeichen	ohne
Zulassung nach UL 969	Nein	Einsatztemperaturbereich	-40...80 °C

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Ja	Leiteranschlussquerschnitt, max.	150 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	70 mm ²	Leiteraußendurchmesser, max.	32.3 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	8 mm	Textfeldbreite	25.4 mm
Textfeldhöhe	25.4 mm	Leiteraußendurchmesser	8 - 32.3 mm
Leiteranschlussquerschnitt	70 - 150 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		