



Abbildung ähnlich



PageTab sind Gewebeetiketten in Bogenform. Außer der 8x20 Variante sind alle Etiketten mit einem schwarzen Rand versehen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 11 x 38 mm, gelb
Best.-Nr.	1686200000
Art	PAGETAB 38/11
GTIN (EAN)	4008190492632
VPE	25 ST

Technische Daten**Zulassungen**

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.08 mm	Tiefe (inch)	0.0031 inch
Höhe	11 mm	Höhe (inch)	0.4331 inch
Breite	38 mm	Breite (inch)	1.4961 inch
Nettogewicht	12.36 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -29...93 °C

UmweltanforderungenRoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%**Allgemeine Angaben**

Kleber	permanenter Acrylcopolymer				
Materialfarbe nach Widerstandskode	4				
Anzahl je Bogen	100				
Ausführung	selbstklebend				
Breite	38 mm				
Einsatztemperaturbereich, max.	93 °C				
Einsatztemperaturbereich, min.	-29 °C				
Farbe	gelb				
Werkstoff	Gewebe, acrylbeschichtet				
Aufgedruckte Zeichen	ohne				
Anzahl Markierer pro VPE	2500				
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Etikettenbogen			
	Anzahl Verbund pro VPE	25			
	Anzahl Markierer pro Verbund	100			
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Label sheet = 100 Device markers				
Einsatztemperaturbereich	-29...93 °C				
Aufdruck	Neutral				

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

