



Abbildung ähnlich

PageTab sind Gewebeatiketten in Bogenform. Außer der 8x20 Variante sind alle Etiketten mit einem schwarzen Rand versehen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 11 x 38 mm, gelb
Best.-Nr.	1686200000
Art	PAGETAB 38/11
GTIN (EAN)	4008190492632
VPE	25 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.08 mm	Tiefe (inch)	0.0031 inch
Höhe	11 mm	Höhe (inch)	0.4331 inch
Breite	38 mm	Breite (inch)	1.4961 inch
Nettogewicht	8.62 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-29...93 °C
--------------------------	-------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Kleber	permanenter Acrylcopolymer		
Materialfarbe nach Widerstandskode	4		
Anzahl je Bogen	100		
Ausführung	selbstklebend		
Breite	38 mm		
Einsatztemperaturbereich, max.	93 °C		
Einsatztemperaturbereich, min.	-29 °C		
Farbe	gelb		
Werkstoff	Gewebe, acrylbeschichtet		
Aufgedruckte Zeichen	ohne		
Anzahl Markierer pro VPE	2500		
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Etikettenbogen	
	Anzahl Verbund pro VPE	25	
	Anzahl Markierer pro Verbund	100	
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Label sheet = 100 Device markers		
Einsatztemperaturbereich	-29...93 °C		
Aufdruck	Neutral		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Zeichnungen

