

**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, PG 9, 2.8 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	<a href="#">1694080000</a>
Art	SKMU PG9-MS
GTIN (EAN)	4008190872243
VPE	100 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Höhe	2.8 mm	Höhe (inch)	0.1102 inch
Nettogewicht	2.2 g		

### Temperaturen

Betriebstemperatur

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

### Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	20.79 mm	Gewindesteigung	1.41 mm
Halogene	Nein	Schlüsselweite 1	18 mm
Stärke	2.80 mm	Verschraubung	PG 9
Werkstoff	Messing, vernickelt	Gewinde (außen)	PG 9
Gewinde (innen)	PG 9	Gewindelänge	2.8 mm

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**Zeichnungen**

