

**SKMU PG16-MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptern und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, PG 16, 3 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	<a href="#">1694110000</a>
Art	SKMU PG16-MS
GTIN (EAN)	4008190872274
VPE	100 ST

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

#### Abmessungen und Gewichte

Höhe	3 mm	Höhe (inch)	0.1181 inch
Nettogewicht	4.2 g		

#### Temperaturen

Betriebstemperatur

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

#### Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	30.03 mm	Gewindesteigung	1.41 mm
Halogene	Nein	Schlüsselweite 1	26 mm
Stärke	3.00 mm	Verschraubung	PG 16
Werkstoff	Messing, vernickelt	Gewinde (außen)	PG 16
Gewinde (innen)	PG 16	Gewindelänge	3 mm

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**Zeichnungen**

