

**SKMU PG9-K GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	SKMU PA (Kunststoffgegenmutter), Gegenmutter, PG 9, 5 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Best.-Nr.	<a href="#">1697450000</a>
Art	SKMU PG9-K GR
GTIN (EAN)	4008190880569
VPE	100 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Abmessungen und Gewichte

Höhe	5 mm	Höhe (inch)	0.1968 inch
Nettogewicht	1.4 g		

### Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...100 °C

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeine Angaben

Silikone	Nein	Außendurchmesser	25.41 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Gewindesteigung	1.41 mm
Halogene	Nein	Schlüsselweite 1	22 mm
Stärke	5.00 mm	Verschraubung	PG 9
Werkstoff	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Gewinde (außen)	PG 9
Gewinde (innen)	PG 9	Gewindelänge	5 mm

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

**Zeichnungen**

