

### **CBH 19/19 BK**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Befestigung von Kabel und Kabelbündel mit Kabelbinder im Schaltschrank und Unterverteiler.

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Kabelbinder, 19 x 19 mm, Kunststoff, 80 N
BestNr.	<u>1697950000</u>
Art	CBH 19/19 BK
GTIN (EAN)	4008190883027
VPE	100 ST



### **CBH 19/19 BK**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-40-07-90

23-15-25-09

23-15-25-22

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Technische Daten**

Zu	assunger	1
		_

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

ROHS	Konform				
Abmessungen und Gewich	te				
Tiefe	2 mm	Tiefe (inch)	0.0787 inch		
Höhe	19 mm	Höhe (inch)	0.748 inch		
Breite	19 mm	Breite (inch)	0.748 inch		
Länge	2 mm	Länge (inch)	0.0787 inch		
Nettogewicht	0.7 g				
Temperaturen					
Einsatztemperaturbereich	-4060 °C				
·		1 1			
Umweltanforderungen					
RoHS-Konformitätsstatus		Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Installationsmaterial					
Max. Kabelbinderbreite	3.6 mm	UV-beständig	Ja		
Wieder zu öffnen	Nein	Ausführung	selbstklebend		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Einsatztemperaturbereich, max.	60 °C		
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Halogene	Nein		
Werkstoff	Kunststoff	Zugfestigkeit	80 N		
Zugfestigkeit (Pound-force)	18 lbf	Durchmesser Befestigungsbohrung	4.1 mm		
Klassifikationen					
ETIM 6.0	EC000449	ETIM 7.0	EC000449		
ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449		
ETIM 10.0	EC000449	ECLASS 9.0	23-15-90-07		
LINVI 10.0	L0000443	LOLAGO J.O	25-15-50-07		

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-40-07-90

23-15-25-09

23-15-25-09

23-15-25-22

### **CBH 19/19 BK**

Zeichnungen



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Maßzeichnung

