

CBH 27/27 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com










Abbildung ähnlich

Befestigung von Kabel und Kabelbündel mit Kabelbinder im Schaltschrank und Unterverteiler.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Kabelbinder, 27 x 27 mm, Kunststoff, 80 N
BestNr.	<u>1697960000</u>
Art	CBH 27/27 BK
GTIN (EAN)	4008190883034
VPE	100 ST



CBH 27/27 BK

Zulassungen



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4.8 mm

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

ROHS	Konform			
Abmessungen und Gewich	te			
Tiefe	2 mm	Tiefe (inch)	0.0787 inch	
Höhe	27 mm	Höhe (inch)	1.063 inch	
Breite	27 mm	Breite (inch)	1.063 inch	
Länge	2 mm	Länge (inch)	0.0787 inch	
Nettogewicht	1.6 g			
Temperaturen				
- Componential Com				
Finantata wan ayatu whayai ah	-4060 °C			
Einsatztemperaturbereich	-4060 C			
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%			
Installationsmaterial				
instandionsmaterial				
Max. Kabelbinderbreite	4.8 mm	UV-beständig	Ja	
Wieder zu öffnen	Nein	Ausführung	selbstklebend	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Einsatztemperaturbereich, max.	60 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Halogene	Nein	
Werkstoff	Kunststoff	Zugfestigkeit	80 N	
AAGIKSTOII	KullStStOII	Zugiestigkeit	OU IN	

Klassifikationen

Zugfestigkeit (Pound-force)

ETIM 6.0	EC000449	ETIM 7.0	EC000449
ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ETIM 10.0	EC000449	ECLASS 9.0	23-15-90-07
ECLASS 9.1	27-40-07-90	ECLASS 10.0	27-40-07-90
ECLASS 11.0	23-15-25-09	ECLASS 12.0	23-15-25-09
ECLASS 13.0	23-15-25-09	ECLASS 14.0	23-15-25-22
ECLASS 15.0	23-15-25-22		

Durchmesser Befestigungsbohrung

18 lbf

Erstellungs-Datum 14.11.2025 01:47:09 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 2

CBH 27/27 BK

Zeichnungen



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Maßbild

