


## MARKO-C. 50X50X50 B/DR.

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 50 x 50 mm, gelb
Best.-Nr.	<a href="#">1700540001</a>
Art	MARKO-C. 50X50X50 B/DR.
GTIN (EAN)	4008190894306
VPE	10 ST

## MARKO-C. 50X50X50 B/DR.

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.05 mm	Tiefe (inch)	0.002 inch
Höhe	50 mm	Höhe (inch)	1.9685 inch
Breite	50 mm	Breite (inch)	1.9685 inch
Nettogewicht	3.87 g		

### Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-29...80 °C
--------------------------	-------------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeine Angaben

Kleber	permanenter Acrylcopolymer		
Materialfarbe nach Widerstandskode	4		
Ausführung	selbstklebend		
Breite	50 mm		
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C		
Einsatztemperaturbereich, min.	-29 °C		
Farbe	gelb		
Werkstoff	Gewebe, acrylbeschichtet		
Aufdruck-Farbe	schwarz		
Aufgedruckte Zeichen	Symbole		
Anzahl Markierer pro VPE	70		
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Etikettenbogen	
	Anzahl Verbund pro VPE	10	
	Anzahl Markierer pro Verbund	7	
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Label sheet = 7 Device markers		
Einsatztemperaturbereich	-29...80 °C		
Aufdruck	Lightning flash in triangle		

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

